

spojka
EAMC-56-58-20-25-U
Číslo dílu: 8203734

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	20 mm
Průměr upínání 2	25 mm
Velikost	56
Jmenovitá délka	58 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	128 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	75 Nm
Hmotnost výrobku	275 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS