


Vodicí jednotka FEN-20-250-KF

Číslo dílu: 8204032

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Zdvih	250 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla F_y	520 N
Max. síla F_y , statická	830 N
Max. síla F_z	520 N
Max. statická síla F_z na čelistech	830 N
Max. moment M_x	15 Nm
Max. moment M_x statický	24 Nm
Max. moment M_y	20 Nm
Max. moment M_y , statický	31 Nm
Max. moment M_z	20 Nm
Max. moment M_z , statický	31 Nm
Posuvová síla	15 N
Pohybující se hmotnost	569 g
Hmotnost výrobku	1128 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodicího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno