

# Vodící jednotka FEN-25-80-KF

Číslo dílu: 8204035

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                              | Hodnota                                 |
|---------------------------------------|---|
| Velikost                              | 25                                      |
| Zdvih                                 | 80 mm                                   |
| Montážní poloha                       | libovoln.                               |
| Vedení                                | vedení v kuličkových oběžných pouzdrech |
| Konstrukce                            | vedení                                  |
| Ochrana proti výbuchu                 | dbejte na upozornění v osvědčení        |
| Shoda s LABS                          | VDMA24364-B2-L                          |
| Okolní teplota                        | -20 °C...80 °C                          |
| Max. síla $F_y$                       | 520 N                                   |
| Max. síla $F_y$ , statická            | 830 N                                   |
| Max. síla $F_z$                       | 520 N                                   |
| Max. statická síla $F_z$ na čelistech | 830 N                                   |
| Max. moment $M_x$                     | 15 Nm                                   |
| Max. moment $M_x$ statický            | 24 Nm                                   |
| Max. moment $M_y$                     | 20 Nm                                   |
| Max. moment $M_y$ , statický          | 31 Nm                                   |
| Max. moment $M_z$                     | 20 Nm                                   |
| Max. moment $M_z$ , statický          | 31 Nm                                   |
| Posuvová síla                         | 15 N                                    |
| Pohybující se hmotnost                | 365 g                                   |
| Hmotnost výrobku                      | 909 g                                   |
| Způsob upevnění                       | s vnitřním závitem                      |
| Upozornění k materiálu                | v souladu s RoHS                        |
| Materiál vodícího prvku               | zušlechťená ocel                        |
| Materiál tělesa                       | tvárný slitina hliníku, eloxováno       |
| Materiál pohybové desky               | tvárný slitina hliníku, eloxováno       |