


Vodící jednotka FEN-25-125-KF

Číslo dílu: 8204037

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Zdvih	125 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	520 N
Max. síla Fy, statická	830 N
Max. síla Fz	520 N
Max. statická síla Fz na čelistech	830 N
Max. moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statický	24 Nm
Max. moment My	20 Nm
Max. moment My, statický	31 Nm
Max. moment Mz	20 Nm
Max. moment Mz, statický	31 Nm
Posuvová síla	15 N
Pohybující se hmotnost	419 g
Hmotnost výrobku	963 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno