

# Vodicí jednotka FENG-32-125-GF

Číslo dílu: 8204062

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                | Hodnota                           |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Velikost                | 32                                |
| Zdvih                   | 125 mm                            |
| Montážní poloha         | libovoln.                         |
| Vedení                  | kluzné vedení                     |
| Konstrukce              | vedení                            |
| Ochrana proti výbuchu   | dbejte na upozornění v osvědčení  |
| Shoda s LABS            | VDMA24364-B2-L                    |
| Okolní teplota          | -20 °C...80 °C                    |
| Posuvová síla           | 30 N                              |
| Pohybující se hmotnost  | 690.5 g                           |
| Hmotnost výrobku        | 1782.5 g                          |
| Způsob upevnění         | s vnitřním závitem                |
| Upozornění k materiálu  | v souladu s RoHS                  |
| Materiál vodicího prvku | silně legovaná ocel               |
| Materiál tělesa         | tvárný slitina hliníku, eloxováno |
| Materiál pohybové desky | tvárný slitina hliníku, eloxováno |