

Přísavky
OGVN-52-A-U
Číslo dílu: 8204835

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	11.2 mm
Průměr přísavky	52 mm
Objem přísavky	13.3 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	10 °C...45 °C
Hmotnost výrobku	15 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Barva	modrá/světle modrá
Tvrdost Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	PUR