

Adaptační desky OAMC-PA-G18-5

Číslo dílu: 8205195

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Materiál upevňovacího úhelníku	hliník, eloxováno
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	připojovací deska
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment	1 Nm
Hmotnost výrobku	215 g
Způsob upevnění	Přímé upevnění přes závit
Upevnění přísavky	vnitřní závit G1/8
Úchyt přísavek, počet	5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno