


Osová sada EAMM-A-X22-42A

Číslo dílu: 8210057

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	0.95 Nm
Hmotnost výrobku	60 g
Kód rozhraní ovladače	X22
Kód rozhraní motoru In	42A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS