


Osová sada
EAMM-A-X48-87A
Číslo dílu: 8210061

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	17 Nm
Hmotnost výrobku	808 g
Kód rozhraní ovladače	X48
Kód rozhraní motoru In	87A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS