

Vyrovnání výšky VAL-3/8-80-F1A

Číslo dílu: 8210510

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnání držáku přísavky	80 mm
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Připojení vakua shora
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	275 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem M25x1,5
Upevnění přísavky	vnitřní závit G3/8
Připojení podtlaku (vakua)	vnitřní závit G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník
Materiál držáku	hliník POM silně legovaná nerezová ocel