


Axiální sady EAMM-A-T42-40P

Číslo dílu: 8217184

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	43 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3.2 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	7.5 Nm
Hmotnost výrobku	178 g
Kód rozhraní ovladače	T42
Kód rozhraní motoru In	40P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS