

# Kruhový válec DPRA-N-1 1 1/4"-2-U-N

Číslo dílu: 8217865

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                  | 2 in                                                     |
| Průměr pístu                           | 1 1/4"                                                   |
| Závit na pístnici / pohybové tyči      | 7/16-20 UNF-2A                                           |
| Tlumení                                | bez tlumení                                              |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                |
| Zakončení pístnice / pohybové tyče     | vnější závit                                             |
| Konstrukce                             | píst<br>Pístnice<br>trubka válce                         |
| Snímání poloh                          | bez                                                      |
| Pojištění proti pootočení / vedení     | kulatí pístnice (pohyb. tyč)                             |
| Provozní tlak                          | 9.99 psi...150 psi                                       |
| Princip činnosti                       | dvojčinný                                                |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                                       |
| Okolní teplota                         | -40 °F...300 °F                                          |
| Hmotnost výrobku                       | 0.74 lb                                                  |
| Pneumatické připojení                  | NPT1/8                                                   |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál těsnění                       | NBR                                                      |
| Materiál pístnice / pohybové tyče      | silně legovaná ocel, nerezová                            |
| Materiál trubky válce                  | silně legovaná nerezová ocel                             |