


# Náboje spojek EAMC-H-15-7-GB8-5

Číslo dílu: 8228647

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                  |
|------------------------------|--------------------------|
| Upínací průměr 1             | 5 mm                     |
| Velikost                     | 15                       |
| Jmenovitá délka              | 12,4 mm                  |
| Montážní poloha              | libovoln.                |
| Max. otáčky                  | 10000 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L           |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C           |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                 |
| Okolní teplota               | -25 °C...60 °C           |
| Moment setrvačnosti          | 0.191 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 1.5 Nm                   |
| Hmotnost výrobku             | 5 g                      |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS         |