


# Náboje spojek EAMC-H-25-10-GB8-14

Číslo dílu: 8228653

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Upínací průměr 1             | 14 mm                   |
| Velikost                     | 15/25                   |
| Jmenovitá délka              | 15.4 mm                 |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Max. otáčky                  | 10000 1/min             |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Okolní teplota               | -25 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti          | 1.04 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 2 Nm                    |
| Hmotnost výrobku             | 11 g                    |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |