

Náboje spojek
EAMC-H-35-13-GB16-19
Číslo dílu: 8228661

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	19 mm
Velikost	30/35
Jmenovitá délka	23.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	15 Nm
Hmotnost výrobku	31 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS