

Spínací ventily MS6-EM1-AGE

Číslo dílu: 8232875

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	MS
Velikost	6
Konstrukce	Otočné šoupě
Druh ovládání	ruční
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Zabezpečení ovládání	s příslušenstvím, uzamykatelný
Způsob řízení	přím.
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Provozní tlak	0 MPa...1.8 MPa 0 bar...18 bar
Hodnota C	30.8 l/sbar
Hodnota b	0.57
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	8700 l/min
Normální jmenovitý průtok 2-3	6200 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Způsob upevnění	volitelně: montáž do vedení s příslušenstvím
Montážní poloha	libovoln.
Směr proudění	není reverzibilní
Hmotnost výrobku	880 g
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 2	G 3/4
Pneumatické připojení 3	G1/2

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku