


Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:I1:I3

Číslo dílu: 8233006

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Filtr s vlákny
Max. množství kondenzátu	19 ml
Ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
Provozní tlak	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Max. normální průtok	360 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:::4] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:::3]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	400 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Materiál těsnění	NBR
Materiál filtru	borsilikátová vlákna
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádobky	PC