

Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Číslo dílu: 8233010

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, uzamykatelný
Konstrukce	Redukční ventil bez manometru
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Provozní tlak	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.03 MPa...0.7 MPa
Rozsah regulace tlaku	0.3 bar...7 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	4.35 psi...101.5 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	490 g
Způsob upevnění	s upevňovacím úhelníkem
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku