


Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/4:C3:J1-WP

Číslo dílu: 8233030

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, uzamykatelný
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	40 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Spínací ventil redukčního ventilu s filtrem
Max. množství kondenzátu	38 ml
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
Indikace tlaku	manometrem
Provozní tlak	0.15 MPa...2 MPa 1.5 bar...20 bar 21.75 psi...290 psi
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...12 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	7.25 psi...174 psi
Max. normální průtok	3000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1540 g
Způsob upevnění	s upevňovacím úhelníkem

Parametr	Hodnota
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	PC