


Axiální sady EAMM-A-S60-80G

Číslo dílu: 8234798

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	77.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	1370 g
Kód rozhraní ovladače	S60
Kód rozhraní motoru In	80G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS