

Paralelní sady
EAMM-U-110-S60-100A-207
Číslo dílu: 8234882

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	110
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	5000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	799 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.3 Nm
Přenositelný krouticí moment	25 Nm
Hmotnost výrobku	6420 g
Kód rozhraní ovladače	S60
Kód rozhraní motoru In	100A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS