

Koncový spínač s dorazem SDK-3-PK-3

Číslo dílu: 8714

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	16 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Konstrukce	Kulové sedlo
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	0.6 mm
Funkce odvětrání	lze škrtit
Princip těsnění	měkké
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...80 °C
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Ovládací síla	12 N
Hmotnost výrobku	50 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Pneumatické připojení 3	nesvedeno