


# Ventil s pákou a kladičkou

## L-3-1/4-B

Číslo dílu: 8982

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 3/2, v klidu uzavř., monostabil. |
| Druh ovládání                                            | mechanick.                       |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 600 l/min                        |
| Pneumatický pracovní výstup                              | G1/4                             |
| Provozní tlak                                            | -0.95 bar...10 bar               |
| Konstrukce                                               | Talířové sedlo                   |
| Jmenovitá světlost                                       | 7 mm                             |
| Způsob řízení                                            | přím.                            |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                   |
| Ovládací síla                                            | 24.5 N                           |
| Hmotnost výrobku                                         | 250 g                            |
| Způsob upevnění                                          | s průchozí dírou                 |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/4                             |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/4                            |
| Pneumatické připojení 3                                  | G1/4                             |
| Materiál těsnění                                         | NBR                              |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek z hliníku        |