



# Ventil - pedál s aretací FP-3-1/4-B

Číslo dílu: 8986

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 3/2, bistabilní                               |
| Druh ovládání                                            | ruční                                         |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 600 l/min                                     |
| Pneumatický pracovní výstup                              | G1/4                                          |
| Provozní tlak                                            | -0.95 bar...10 bar                            |
| Konstrukce                                               | Talířové sedlo                                |
| Způsob návratu do základní polohy                        | mechanická pružina                            |
| Jmenovitá světlost                                       | 7 mm                                          |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                     |
| Způsob řízení                                            | přím.                                         |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                             |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                |
| Ovládací síla                                            | 58.5 N                                        |
| Hmotnost výrobku                                         | 1760 g                                        |
| Způsob upevnění                                          | s průchozí dírou                              |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/4                                          |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/4                                         |
| Pneumatické připojení 3                                  | G1/4                                          |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                           |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek z hliníku                     |