


Ventil s lámací páčkou a kladkou

L-5-1/4-B

Číslo dílu: 8993

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2 monostabilní
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	550 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/4
Provozní tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	7 mm
Způsob řízení	přím.
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	71.5 N
Hmotnost výrobku	360 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Pneumatické připojení 4	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku