

Kovová trubka potažená plastem PM-4

Číslo dílu: 9084

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	6 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	19 mm
Vnitřní Ø	3.92 mm
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...30 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-29 °C...65 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.024 kg/m
Barva	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	Tvárný legovaný hliník, PE