

Kovová trubka potažená plastem PM-6

Číslo dílu: 9087

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	8 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	25 mm
Vnitřní Ø	5.2 mm
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...30 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-29 °C...65 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.032 kg/m
Barva	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	Tvárný legovaný hliník, PE