

Průchodka s převlečnou maticí SCK-PK-6-KU

Číslo dílu: 9389

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	5.3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	průchodka
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 8 mm pro nátrubek s převlečnou maticí pro hadice s vnitřním Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 8 mm pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 6 mm s maticí
Materiál převlečné matice	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál matice	POM
Materiál spojky	POM