

Průchodka s převlečnou maticí SCK-PK-9-KU

Číslo dílu: 9390

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	8 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	průchodka
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním Ø 9 mm s převlečnou maticí
Pneumatické připojení 2	pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 9 mm s maticí
Materiál převlečné matice	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál matice	POM
Materiál spojky	POM