


Průchodka s převlečnou maticí SCK-PK-9

Číslo dílu: 9423

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	8 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	průchodka
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním Ø 9 mm s převlečnou maticí
Pneumatické připojení 2	pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 9 mm s maticí
Materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál matice	ocel, pozinkováno
Materiál spojky	tvárná slitina hliníku, eloxováno