


# Průchodka s převlečnou maticí QCK-3/8-PK-9-B

Číslo dílu: 9427

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                        | 8 mm                                                              |
| Druh těsnění na závitovém čepu            | těsnicí kroužek                                                   |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                         |
| Tvar                                      | průchodka                                                         |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | je možný mazaný provoz                                            |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                               |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Okolní teplota                            | -10 °C...60 °C                                                    |
| Jmenovitý utahovací moment                | 12.5 Nm                                                           |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 %                                                            |
| Připojení pneumatiky 1                    | vnitřní závit G3/8                                                |
| Pneumatické připojení 2                   | pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 9 mm s maticí          |
| Materiál převlečné matice                 | tvárná slitina hliníku, eloxováno                                 |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                  |
| Materiál matice                           | ocel, pozinkováno                                                 |
| Materiál spojky                           | tvárná slitina hliníku, eloxováno                                 |