

Kulový kohout QH-1/4

Číslo dílu: 9541

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2/2, bistabilní
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Druh ovládání	ruční
Způsob upevnění	montáž do vedení
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	3400 l/min
Jmenovitá světlost	12 mm
Materiál tělesa	mosaz
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 228-1
Konstrukce	Kulový kohout
Jmenovitý tlak armatury PN	40
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:] netečné plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny další průtoková média na vyžádání
Teplota média	-20 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	180 g
Materiál těsnění	FPM PTFE
Materiál koule	mosaz, chromováno
Materiál hřídele	mosaz