

# Adaptér AD-1/8NPT-G1/8-I

Číslo dílu: 9624

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	5.95 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	7 Nm
Max. utahovací moment pneumatického připojení 2	6 Nm
Hmotnost výrobku	9.5 g
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit NPT1/8
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVC
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno