

Adaptér
AD-1/4NPT-G1/4-I
Číslo dílu: 9625

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	7.95 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	12 Nm
Max. utahovací moment pneumatického připojení 2	11 Nm
Hmotnost výrobku	21 g
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit NPT1/4
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVC
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno