

# Spojka s vnějšími závit E-G1/8-1/8NPT

Číslo dílu: 9630

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	5.95 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	6 Nm
Max. utahovací moment pneumatického připojení 2	7 Nm
Jmenovitý utahovací moment	10.55 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	9.1 g
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	NPT1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS