


Ventil s krátkým impulzem

VLK-3-PK-3

Číslo dílu: 9639

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Provozní tlak	2.5 bar...8 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	90 l/min
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	170 g
Způsob upevnění	na montážní rámy
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku