


Rychloodvětrávací ventil SE-1/8-B

Číslo dílu: 9685

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	rychlé odvětrání
Výběr přidavné funkce	s tlumičem hluku
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů	660 l/min
Normální jmenovitý průtok přívodu tlaku, 6->5 barů	300 l/min
Provozní tlak	0.5 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...75 °C
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Jmenovitá světlost	5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hladina akustického tlaku	100 dB(A)
Hmotnost výrobku	75 g
Pneumatické připojení 3	G1/8
Materiál těsnění	NBR