


Rychloodvětrávací ventil SE-1/2-B

Číslo dílu: 9688

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů	6480 l/min
Normální jmenovitý průtok přívodu tlaku, 6->5 barů	4560 l/min
Provozní tlak	0.3 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...75 °C
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Jmenovitá světlost	15 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnost výrobku	200 g
Pneumatické připojení 3	G1/2
Materiál těsnění	NBR