

Indikátor tlaku

OH-10

Číslo dílu: 9791

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	4 g
Pneumatické připojení	nátrubek PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS