

Rychloodvětrávací ventil SEU-1/2-NPT

Číslo dílu: 9801

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	rychlé odvětrání
Výběr přídavné funkce	s tlumičem hluku
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/2
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů	4020 l/min
Normální průtok odvětrání 6->0 barů	6500 l/min
Normální jmenovitý průtok přívodu tlaku, 6->5 barů	4560 l/min
Provozní tlak	0.3 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...75 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Jmenovitá světlost	15 mm
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hladina akustického tlaku	86 dB(A)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS