

Indicadores luminosos intercalados

MCL-24DC/AC

Número de artículo: 10000

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	12 g
Conexión eléctrica	Forma A Conector según DIN NE 175301-803
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Tensión nominal de funcionamiento AC	24 V
Frecuencia de red	0 Hz...60 Hz
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 15 %
Grado de protección	IP65 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	Reforzado con PA6