

Indicador luminoso MFL-230AC

Número de artículo: 10005

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	14 g
Conexión eléctrica	Forma B Según estándar industrial (11 mm)
Tensión nominal de funcionamiento AC	230 V
Frecuencia de red	50 Hz...60 Hz
Fluctuaciones de tensión admisibles	-20 % / +15 %
Grado de protección	IP65 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	Reforzado con PA6