


Válvula para panel frontal SVS-4-1/8

Número de artículo: 10192

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Monoestable de 4/2 vías
Tipo de accionamiento	Mecánico
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	120 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/8
Presión de funcionamiento	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Forma constructiva	Asiento del émbolo
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza de accionamiento	8 N
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Material de la tapa	POM
Material de las juntas	NBR TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Aluminio