

# Placa base individual NAU-1/2-3B-ISO

Número de artículo: 10337

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                  | Valor                           |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Denominación según VDMA         | VDMA 24345-B-3                  |
| Conforme a la norma             | ISO 5599-1                      |
| Conformidad PWIS                | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Peso del producto               | 660 g                           |
| Tipo de fijación                | Con taladro pasante             |
| Conexión aire de pilotaje 12/14 | G1/8                            |
| Conexión neumática 1            | G1/2                            |
| Conexión neumática 2            | G1/2                            |
| Conexión neumática 3            | G1/2                            |
| Conexión neumática 4            | G1/2                            |
| Conexión neumática 5            | G1/2                            |
| Material de la placa base       | Fundición inyectada de aluminio |