


# Microválvula actuada por leva SO-3-PK-3-B

Número de artículo: 10403

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías, normalmente abierta, monoestable
Tipo de accionamiento	Mecánico
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	60 l/min
Conexión neumática de utilización	PK-3
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...8 bar
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Diámetro nominal	1.8 mm
Tipo de control	Directo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza de accionamiento	6 N
Peso del producto	7 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Material del cuerpo	Latón POM