

# Conector NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Número de artículo: 1066354

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso del producto	46.1 g
Conexión eléctrica 1	Conector recto, M12x1, 5 pines, codificación B, apantallable
Codificación de conectores	B
Conexión eléctrica 2	Borne atornillado, apantallable
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...60 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V...60 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	4 A
Resistencia a los picos de tensión	1.5 kV
Características de transmisión	DIN EN 50173 / CAT 5
Diámetro del cable admisible	6 mm...8 mm
Sección de cable	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc Niquelado
Material de los contactos crimp	Latón Dorado