

Suplemento de ventosa OASI-20-E

Número de artículo: 1072015

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	0 bar...0.95 bar
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso del producto	0.6 g
Tipo de fijación	Enchufable
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del suplemento de ventosa	PE
Eficiencia del impulso de eyección	0.5 bar
Posición de montaje	Pivote interior