

# Resistencia de terminación CACR-S-B12G5-220-PB

Número de artículo: 1072128

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...5 V
Grado de ensuciamiento	3
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Peso del producto	11.6 g
Conexión eléctrica	4 pines M12x1 Conector recto
Codificación de conectores	B
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	TPE-U (PU)
Material de los contactos crimp	Latón Dorado