

Rótula FK-M36X2

Número de artículo: 10746

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño | M36x2 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Peso del producto | 5800 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del zócalo | Acero Galvanizado |
| Material del cuerpo | Acero Galvanizado |
| Material del perno esférico | Acero de cementación |
| Material de la arandela esférica | Acero de cementación |
| Material de las tuercas | Acero Galvanizado |