


Válvula accionada por leva V/O-3-PK-3

Número de artículo: 10747

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Mecánico
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	80 l/min
Conexión neumática de utilización	PK-3
Presión de funcionamiento	0 bar...8 bar
Forma constructiva	Asiento del émbolo
Díámetro nominal	2.5 mm
Tipo de control	Directo
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza de accionamiento	17 N
Fuerza de accionamiento con posición normal cerrada	17 N
Fuerza de funcionamiento con posición normal abierta	24 N
Peso del producto	20 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	PK-3
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	POM